

**HOLEX****Videoendoskop bez sondy, Typ: F1100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	492923 F1100
GTIN	4062406684471
Trieda položky	42L

**Popis****Prevedenie:**

Videoendoskop HOLEX s veľkým detailným displejom LCD a rozsiahlymi funkciami. Slnecná clona poskytuje dodatočnú ochranu pri slnečnom žiarení. Zariadenie je možné bezpečne držať za dve rukoväti. Základné zariadenie je kompatibilné so všetkými sondami endoskopov HOLEX č. 492932 – 492944.

- **Základné zariadenie s 7-palcovým displejom LCD (6-palcová obrazová časť).**
- **Režim priblíženia; 3-stupňové digitálne priblíženie: 1,5x, 2x a 5x.**
- **Záznam obrazu a videa je možné uložiť.**
- **Výstup USB a AV. Vstavaný výstup USB a AV umožňuje prenášať obrázky a videá do počítača.**
- **Integrovaný, nabíjateľný lítium-iónový akumulátor s prevádzkou až 5 hodín.**
- **Otočenie alebo zrkadlenie obrazu o 180°.**

**Výhoda:**

- **Intuitívny dotykový displej s displejom na celej obrazovke.**
- **Extrémne pevný a ideálny na vonkajšie použitie.**
- **Veľmi veľká 6-palcová obrazová plocha.**
- **Obrazová časť deliteľná pomocou adaptéra na paralelné zobrazenie 0° a 90° pri použití sondy Ø 6 mm.**
- **Možnosť komentovať nahrávaním zvuku. Vďaka zabudovanému mikrofónu je možné záznam komentovať počas kontroly v režime videa. Tým sa eliminuje potreba vytvárať a sumarizovať poznámky.**

- **Môžete pridávať poznámky k obrázkom.**
- **Porovnanie uložených obrazov so živými obrazmi.**
- **Zvolené nastavenia sú prehľadne zobrazené na displeji.**

**Funkcia:**

IP55: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Robustný, vodo- a prachotesný prepravný kufrík, pamäťová karta SD, napájací zdroj (AC 100 – 240 V/50 – 60 Hz), dátový kábel USB, kábel AV, čistiaca súprava. **Bez sondy.**

**Zvláštne príslušenstvo:**

Sondy pre endoskopy č. 492932 – 492944.

## Technický opis

Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Formát záznamu	JPEG/AVI (30fps)
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Stupeň ochrany krytom IP	IP 55
cielená hĺbková ostrosť	16 – 60 mm
Veľkosť displeja	7 palec
Rozlíšenie displeja	640×480 px
Prevádzková teplota	0 - 40 °C
Ukazovateľ	dotykový displej
Druh produktu	Endoskop

## Príslušenstvo

Li-Ion akumulátor Typ	492918
-----------------------	--------