



Mušľová ochrana sluchu Howard Leight™ Sync®, Typ: SYNC



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097791 SYNC
GTIN	7312550343210
Trieda položky	09A

Popis

Prevedenie:

Pasívnu mušľovú ochranu sluchu možno pomocou Bluetooth® spojiť s mobilným telefónom. Mikrofón s ochranou proti vetru na jasnú zrozumiteľnosť reči v pracovnom prostredí zaťaženom hlukom umožňuje **telefonovanie mobilom**. Prichádzajúce hovory možno nekomplikovane prijímať a ukončovať stlačením tlačidla. Okrem toho existuje možnosť pomocou rozhrania **Bluetooth® prenášať všetky audioobsahy mobilného telefónu** do mušľovej ochrany sluchu. Pomocou otočného kolieska možno regulovať hlasitosť a farebné LED diódy poskytujú spätnú väzbu o rôznych nastaveniach. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).

Kombinuje ochranu sluchu, slúchadlá a mikrofón.

Použitie:

Pre komunikáciu v hlučnom prostredí.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Rozsah balenia:

Vrátane 2x (typ AA) batérií LR6.

Technický opis

Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Prevádzková doba	50 h
Hmotnosť	387 g
Hodnota SNR (izolačná hodnota)	30 dB(A)
Typ batérií	Mignon, AA
Označenie výrobcu	SYNC WIRELESS IMPACT
Séria	Howard Leight™ Sync®
Norma	EN 352-1
Norma	EN 352-6
Norma	EN 352-8
Druh produktu	Mušľová ochrana sluchu