


**HOLEX****Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313405 200
GTIN	4019208193410
Trieda položky	32R

**Popis****Prevedenie:**

Upínacie čeluste so zahroteným ozubením 1/16 palca × 90°.

**Jemne frézovaná** drážka a ozubenie, **nebrunované**.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

**Silové upínacie puzdro** spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.**

**Technický opis**

Šírka drážky D	17 mm
Dĺžka L	75 mm
Výška H	53 mm
Vzdialenosť otvorov b	19 mm
Šírka B	36 mm

pre typ skľučovadla	200 mm
Vzdialenosť otvorov a	12 mm
pre závit DIN 912	M12
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo