


HOLEX**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313405 400
GTIN	4019208193434
Trieda položky	32R

Popis**Prevedenie:**

Upínacie čeluste so zahroteným ozubením 1/16 palca × 90°.

Jemne frézovaná drážka a ozubenie, **nebrunované**.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.**

Technický opis

Vzdialenosť otvorov a	20 mm
Dĺžka L	130 mm
Šírka drážky D	25,5 mm
Výška H	80 mm
Vzdialenosť otvorov b	31 mm

pre závit DIN 912	M20
Šírka B	50 mm
vhodné aj pre typ skľučovadla	500/630 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo