


**HOLEX****Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 160****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313475 160
GTIN	4019208193489
Trieda položky	32R

**Popis****Prevedenie:**

Upínacie čeluste so zahroteným ozubením 1/16 palca × 90°.  
Zošíkmené pre malé upínacie Ø.

**Jemne frézovaná** drážka a ozubenie, **nebrunované**.

**Materiál:**

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

**Vhodné pre:**

**Silové upínacie puzdro** spoločnosti Schunk, Röhms a iných fabrikátov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

**Upozornenie:**

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.**

**Technický opis**

Vzdialenosť otvorov a	15 mm
pre typ skľučovadla	160 mm
Výška H	40 mm
Vzdialenosť otvorov b	22 mm
Šírka B	35 mm

Šírka drážky D	17 mm
Dĺžka L	78 mm
pre závit DIN 912	M12
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo