


HOLEX**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 160****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313405 160
GTIN	4062406699161
Trieda položky	32R

Popis**Prevedenie:**

Upínacie čeluste so zahroteným ozubením 1/16 palca × 90°.

Jemne frézovaná drážka a ozubenie, **nebrunované**.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na vyžiadanie.**

Technický opis

Dĺžka L	67 mm
Šírka drážky D	17 mm
pre typ skľučovadla	160 mm
pre závit DIN 912	M12
Šírka B	36 mm

Vzdialenosť otvorov a	12 mm
Výška H	53 mm
Vzdialenosť otvorov b	19 mm
Druh produktu	Čeluste pre silové upínacie skľučovadlo