


HOLEX**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 170****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	313725 170
GTIN	4067263151890
Trieda položky	32R

Popis**Prevedenie:**

Jemne frézovaná drážka a ozubenie **nebrunované**.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhmm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
- Nadstavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.

Technický opis

Dĺžka L	72 mm
Šírka drážky D	12 mm
pre typ skľučovadla	170 mm
Vzdialenosť otvorov a	15 mm
Šírka B	32 mm
pre závit DIN 912	M10

Výška H	40 mm
Vzdialenosť otvorov b	20 mm
vhodné pre farebný kód	Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu	Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo