


HOLEX**Súprava nastavbových čelustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 210****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 313745 210 |
| GTIN | 4062406699291 |
| Trieda položky | 32R |

Popis**Prevedenie:**

Nastavbové čeluste mäkké, dlhé, ozubenie 1,5×60°.

Jemne frézovaná drážka a ozubenie **nebrunované**.

Zošikmené pre malé upínacie Ø.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pre:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

Zvláštne príslušenstvo:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Upozornenie:

- **Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).**
- **Nastavbové čeluste z hliníka, na požiadanie.**

Technický opis

| | |
|-----------------------|--------|
| Šírka B | 35 mm |
| Dĺžka L | 102 mm |
| Vzdialenosť otvorov b | 25 mm |
| Výška H | 40 mm |
| Šírka drážky D | 14 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Vzdialenosť otvorov a | 20 mm |
| pre závit DIN 912 | M12 |
| pre typ skľučovadla | 210 mm |
| vhodné pre farebný kód | Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste |
| Druh produktu | Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo |