


Mitutoyo**Vnútorné presné meracie zariadenie s číselníkom, Rozsah merania: 18-35mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435203 18-35
GTIN	4946368854885
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Samocentrovací vnútorný merací prístroj s trojbodovou dosadacou plochou. Držiak prístroja a odchýlkomer matne chrómované. Odchýlkomer chránený plastovým telesom proti nárazom. Držiak prístroja tepelne stabilizovaný ochranou rúk. Rôzne dlhé, vymeniteľné meracie čapy a medzikružky nastavujú merací prístroj na \varnothing otvoru.

Merací čap s snímacou dotykovou guľôčkou z TK.

Použitie:

Porovnávacie merací prístroj na kontrolu otvorov ohľadom presnosti \varnothing , valcovitosti a guľatosti.

Rozsah balenia:

Vrátane odchýlkomera č. 432051 veľ. 10/58 s odčítaním 1/100 mm.

Technický opis

Rozsah merania	18 - 35 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 μ m
Centrovací tanier Šírka	12,7 mm
Hĺbka merania	100 mm
Počet meracích čapov	9

Norma	Výrobná norma
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C1
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

Kalibrácia Presný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023210 60
Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
Kalibrácia DAkkSPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023220 60
Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Dištančný krúžok vnútorný Ø 5,3 mm Šírka krúžku 0,5	435220 0,5
Dištančný krúžok vnútorný Ø 5,3 mm Šírka krúžku 1	435220 1