

Garant**Rádiusová vymeniteľná doštička, HB7525, Polomer r: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 216841 3 |
| GTIN | 4062406706470 |
| Trieda položky | 21A |

Popis**Použitie:**

Univerzálne použiteľná otočná rezná platnička, preferovaná pre ocel', vysokolegované oceľové materiály a liatinu. Optimalizovaný lámací mechanizmus pre nerušený tok triesok.

Upozornenie:

Môže sa použiť aj na polomerovom sústruhu č. 294500.

Technický opis

| | |
|---------------------------|--------------|
| Posuv f_z na zub | 0,1 - 0,4 mm |
| Šírka B | 9,52 mm |
| Hrúbka platne S | 3,18 mm |
| Dĺžka L | 15 mm |
| vhodná zaostrovacia fréza | 216825 2 |
| Typ | HB7525 |

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 390 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 300 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 220 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 160 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 90 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 280 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 180 | M |
| GG(G) | vhodný | 110 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |