

**Garant****Rádiusová vymeniteľná doštička, HB7525, Polomer r: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216841 4
GTIN	4062406706494
Trieda položky	21A

**Popis****Použitie:**

Univerzálne použiteľná otočná rezná platnička, preferovaná pre ocel', vysokolegované oceľové materiály a liatinu. Optimalizovaný lámací mechanizmus pre nerušený tok triesok.

**Upozornenie:**

Môže sa použiť aj na polomerovom sústruhu č. 294500.

**Technický opis**

Posuv $f_z$ na zub	0,1 - 0,4 mm
Dĺžka L	15 mm
Hrúbka platne S	3,18 mm
Šírka B	9,52 mm
vhodná zaostrovacia fréza	216825 2
Typ	HB7525

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné  
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	390	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	280	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	M
GG(G)	vhodný	110	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		