

**Garant****Držiak na rádiusové vymeniteľné britové doštičky, Výška stopky h: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	294500 25
GTIN	4062406706548
Trieda položky	21T

**Popis****Prevedenie:**

With ground contact face and location pins for mounting radius indexable inserts.

**Použitie:**

Na sústruženie konvexných polomerov na vonkajších priemeroch alebo otvoroch.

**Vhodné pre:**

Rádiusové otočné rezné platničky č. 216841 a 294510.

**Upozornenie:**

$D_{min}$  zodpovedá najmenšiemu možnému vnútornému priemeru komponentu, aby sa zabránilo kolízii.

**Technický opis**

Celková dĺžka L	150 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269021 2 (TX15; 3 Nm)
$D_{min}$	20 mm
$L_4$	30 mm
b	25 mm
Polomerové frézovanie	dopredu
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený  
uťahovací moment 3,0

211750 3,0

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil  
Torx® TX15

675155 TX15