

Garant**Držiak na rádiusové vymeniteľné britové doštičky, Výška stopky h: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	294500 16
GTIN	4062406706524
Trieda položky	21T

Popis**Prevedenie:**

With ground contact face and location pins for mounting radius indexable inserts.

Použitie:

Na sústruženie konvexných polomerov na vonkajších priemeroch alebo otvoroch.

Vhodné pre:

Rádiusové otočné rezné platničky č. 216841 a 294510.

Upozornenie:

D_{min} zodpovedá najmenšiemu možnému vnútornému priemeru komponentu, aby sa zabránilo kolízii.

Technický opis

Celková dĺžka L	100 mm
L_4	30 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269021 2 (TX15; 3 Nm)
D_{min}	20 mm
b	16 mm
Polomerové frézovanie	dopredu
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 3,0

211750 3,0

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil
Torx® TX15

675155 TX15