

Garant**Rádiusové otočné rezné platničky, HB7525, Polomer r: 1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 294510 1,5 |
| GTIN | 4062406706562 |
| Trieda položky | 21A |

Popis**Použitie:**

Na sústruženie konvexných polomerov na vonkajších priemeroch alebo otvoroch.

Vhodné pre:

Držiak č. 294500 a rádiusová fréza č. 216825.

Technický opis

| | |
|----------------------------------------|-------------------|
| Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot. |
| Polomerové frézovanie | dopredu |
| s | 3,18 mm |
| Hlavné použitie | UNI |
| d | 9,52 mm |
| l | 15 mm |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 110 - 390 m/min |

| | |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Typ | HB7525 |
| Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie |