

Garant**Rádiusové otočné rezné platničky, HB7525, Polomer r: 4,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	294510 4,5
GTIN	4062406706623
Trieda položky	21A

Popis**Použitie:**

Na sústruženie konvexných polomerov na vonkajších priemeroch alebo otvoroch.

Vhodné pre:

Držiak č. 294500 a rádiusová fréza č. 216825.

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot.
Polomerové frézovanie	dopredu
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
l	15 mm
s	3,18 mm
d	9,52 mm
Hlavné použitie	UNI
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 390 m/min

Typ	HB7525
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie