

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261378 8/05
GTIN	4062406710736
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Celková dĺžka L	80 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	8 mm
Odsadenie stredu $L_3$	3 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	15 mm
Výška upínania $L_2$	7,5 mm
Uhol nastavenia k	140 Stupeň
Veľkosť doštičiek	8 mm
Ø stopky $D_s$	8 mm
Držiak ISO-kód	A08F SVOCR/L05
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

