

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261379 8/05
GTIN	4062406710781
Trieda položky	21T

Technický opis

Uhol nastavenia k	140 Stupeň
Dĺžka hlavy L ₁	15 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Držiak ISO-kód	A08F SVOCR/L05
Odsadenie stredu L ₃	3 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	8 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Veľkosť doštičiek	8 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Výška upínania L ₂	7,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

