

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261378 16/11
GTIN	4062406710767
Trieda položky	21T

## Technický opis

Ø stopky $D_s$	16 mm
Odsadenie stredu $L_3$	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Uhol nastavenia $\alpha$	140 Stupeň
Výška upínania $L_2$	15 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	22 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	A16M SVOCR/L11
Dĺžka hlavy $L_1$	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Celková dĺžka $L$	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

