

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261379 12/07
GTIN	4062406710804
Trieda položky	21T

## Technický opis

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	13 mm
Odsadenie stredu $L_3$	6,5 mm
Uhol nastavenia $k$	140 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Výška upínania $L_2$	11 mm
Držiak ISO-kód	A12L SVOCR/L07
Dĺžka hlavy $L_1$	24 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka $L$	140 mm
Ø stopky $D_s$	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

