

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261378 20/11 |
| GTIN | 4062406710774 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|--------------------------------|
| Výška upínania L ₂ | 19 mm |
| Veľkosť doštičiek | 11 mm |
| Odsadenie stredu L ₃ | 11 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | VC.. 1103.. |
| Ø stopky D _s | 20 mm |
| Uhol nastavenia k | 140 Stupeň |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 24 mm |
| Držiak ISO-kód | A20Q SVOCR/L11 |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 40 mm |
| Celková dĺžka L | 180 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 3×D |
| Vnútorané chladenie | áno |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

