

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261379 10/07
GTIN	4062406710798
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Uhol nastavenia k	140 Stupeň
Odsadenie stredu L ₃	5,5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Držiak ISO-kód	A10H SVOCR/L07
Výška upínania L ₂	9 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	11 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorňé
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

