

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261378 12/07
GTIN	4062406710750
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Celková dĺžka L	140 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	24 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	13 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	6,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Držiak ISO-kód	A12L SVOCR/L07
Výška upínania L <sub>2</sub>	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Uhol nastavenia k	140 Stupeň
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

