

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261378 10/07
GTIN	4062406710743
Trieda položky	21T

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	5,5 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	11 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	22 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Držiak ISO-kód	A10H SVOCR/L07
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Uhol nastavenia k	140 Stupeň
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

