

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261379 20/11
GTIN	4062406710828
Trieda položky	21T

## Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	24 mm
Uhol nastavenia k	140 Stupeň
Výška upínania L <sub>2</sub>	19 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	11 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	A20Q SVOCR/L11
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

