

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261379 16/11
GTIN	4062406710811
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	150 mm
Držiak ISO-kód	A16M SVOCR/L11
Uhol nastavenia k vhodná otočná rezná platnička	140 Stupeň VC.. 1103..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	22 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Ø stopky D _s	16 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

