

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261376 10/07
GTIN	4062406710842
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	E10H SVOCR/L07
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	11 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Uhol nastavenia k	140 Stupeň
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	5,5 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

