

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261376 8/05
GTIN	4062406710835
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	8 mm
Uhol nastavenia α	140 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Veľkosť doštičiek	5 mm
Odsadenie stredu L_3	3 mm
Výška upínania L_2	7,5 mm
Dĺžka hlavy L_1	26 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Držiak ISO-kód	E08F SVOCR/L05
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč