

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261377 10/07
GTIN	4062406710866
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L ₃	5,5 mm
Uhol nastavenia k	140 Stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Výška upínania L ₂	9 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	11 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Držiak ISO-kód	E10H SVOCR/L07
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

