

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Trieda položky	21T

## Technický opis

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	3 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	8 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	7,5 mm
Uhol nastavenia k	140 Stupeň
Veľkosť doštičiek	5 mm
Držiak ISO-kód	E08F SVOCR/L05
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč