

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Trieda položky	21T

Technický opis

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Odsadenie stredu L ₃	7,2 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Výška upínania L ₂	11 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Séria	GARANT Master Alu
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Celková dĺžka L	140 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	14 mm
Dĺžka hlavy L ₁	24,3 mm
Držiak ISO-kód	A12L STFCCR/L11
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč