

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	16 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	31 mm
Dĺžka hlavy L_1	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Výška upínania L_2	23 mm
Ø stopky D_s	25 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Celková dĺžka L	200 mm
Séria	GARANT Master Alu
Držiak ISO-kód	A25R SVUBR/L16
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč