

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Trieda položky	21T

Technický opis

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Celková dĺžka L	200 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Držiak ISO-kód	A20R STFCCR/L11
Odsadenie stredu L ₃	11,1 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Séria	GARANT Master Alu
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	22 mm
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Výška upínania L ₂	18 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč