

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	18 mm
Séria	GARANT Master Alu
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	24 mm
Držiak ISO-kód	A20R SVUBR/L11
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Ø stopky D _s	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Odsadenie stredu L ₃	13 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč