

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261319 25/16
GTIN	4062406711146
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Séria	GARANT Master Alu
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Držiak ISO-kód	A25R SVUCR/L16
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Výška upínania L ₂	23 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	31 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč