

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261318 16/11
GTIN	4062406711313
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Výška upínania L ₂	15 mm
Dĺžka hlavy L ₁	31 mm
Držiak ISO-kód	A16Q SVUCR/L11
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	11 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Séria	GARANT Master Alu
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč