

Garant**Rádiusová fréza štvrtová, bez povlaku, Polomer r H11 D C: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	194220 10
GTIN	4045197109996
Trieda položky	11W

Popis**Prevedenie:**

Priame ozubenie. Povrch so špeciálnou úpravou.

Použitie:

Na zaoblenie a odihlenie hrán s kontúrami.

Technický opis

väčší Ø D ₂	28 mm
menší Ø D ₃	8 mm
Počet zubov Z	4
Polomer r	10 mm
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 750 N/mm ²	0,024 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Celková dĺžka L	85 mm
Dĺžka britov L _c	10 mm
Polomerové frézovanie	dopredu
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS Co 5
Tolerancia vrtania	H11

Smer podávania	horizontálny
Stopka	DIN 1835 B s h5
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rádiusová fréza štvrtová

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	138	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	83	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	28	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	23	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	23	P
GG(G)	podmienene vhodný	23	K
CuZn	podmienene vhodný	55	N
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		