


**CCMT 060202, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Trieda položky	22D

Technický opis

Typ	HBT020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Povrchová úprava	TiCN
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	PF
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,2 mm

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie