

**CCMT 060202, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Trieda položky	22D

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Hlavné použitie	M
Typ	HBT130
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Povrchová úprava	TiCN
Lamač triesok	MF
Rezný materiál	HM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie