

Garant**Digitálny číselník HCT Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 12,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434336 12,5
GTIN	4062406720155
Trieda položky	41C

Popis**Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer s robustným hliníkovým krytom a **veľmi veľkým** displejom s integrovanými trojfarebnými tolerančnými LED diódami. Úsporný režim a automatické opätovné zapnutie, **absolútny systém**. Min/Max/Delta, tolerancia, koeficient prepočtu, Auto-Off. Prednastavenie rozmeru (Preset) ľubovoľnej hodnoty. Zmena smeru počítania. Vyhotovenie s **Bluetooth 5.0**. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948, zdvíhacia páčka č. 434212, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910, balenie batérií č. 404310.

Technický opis

Kalibrácia	C1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Typ batérií	Gombíkový článok
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Hrúbka krytu	32,9 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,003 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00005 palec
Séria	HCT
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,001 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Ø puzdra	59,5 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Meracia sila	0,65 – 0,90 N
Rozsah merania	0 - 12,5 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Materiál krytu	Hliník
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5
Príslušenstvo	
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032