

**Garant****Digitálny číselník Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 12,5**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434334 12,5
GTIN	4062406720131
Trieda položky	41C

## Popis

### Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer s robustným hliníkovým krytom a **velmi veľkým** displejom s integrovanými trojfarebnými tolerančnými LED diódami. Úsporný režim a automatické opätovné zapnutie, **absolútny systém**. Min/Max/Delta, tolerancia, koeficient prepočtu, Auto-Off. Prednastavenie rozmeru (Preset) ľubovoľnej hodnoty. Zmena smeru počítania.

### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

### Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948, zdvíhacia páčka č. 434212, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910, balenie batérií č. 404310.

## Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Ø puzdra	59,5 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,003 mm
Rozsah merania	0 - 12,5 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,001 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Počet obsiahnutých batérií	1
Meracia sila	0,65 – 0,90 N
Hrúbka krytu	32,9 mm
Kalibrácia	C1
Typ batérií	Gombíkový článok
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Materiál krytu	Hliník
Druh produktu	Odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------