

**Garant****Digitálny číselník Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434334 25
GTIN	4062406720148
Trieda položky	41C

**Popis****Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer s robustným hliníkovým krytom a **velmi veľkým** displejom s integrovanými trojfarebnými tolerančnými LED diódami. Úsporný režim a automatické opätovné zapnutie, **absolútny systém**. Min/Max/Delta, tolerancia, koeficient prepočtu, Auto-Off. Prednastavenie rozmeru (Preset) ľubovoľnej hodnoty. Zmena smeru počítania.

**Funkcia:**

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498948, zdvíhacia páčka č. 434212, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910, balenie batérií č. 404310.

**Technický opis**

Meracia sila	0,65 – 1,15 N
Ø upínacej stopky h6	8 mm

Typ batérií	Gombíkový článok
Kalibrácia	C1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00005 palec
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Ø puzdra	59,5 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,001 mm
Hrúbka krytu	32,9 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Materiál krytu	Hliník
Druh produktu	Odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30	023000 30
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------