

Garant**Digitálny číselník Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 12,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434330 12,5
GTIN	4062406720117
Trieda položky	41C

Popis**Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer s robustným hliníkovým krytom a **veľmi veľkým** displejom s integrovanými trojfarebnými tolerančnými LED diódami. Úsporný režim a automatické opätovné zapnutie, **absolútny systém**. Min/Max/Delta, tolerancia, koeficient prepočtu, Auto-Off. Prednastavenie rozmeru (Preset) ľubovoľnej hodnoty. Zmena smeru počítania.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948, zdvíhacia páčka č. 434212, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910, balenie batérií č. 404310.

Technický opis

Hrúbka krytu	32,9 mm
Kalibrácia	C1

Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Ø puzdra	59,5 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Najväčšia prípustná chyba	0,01 mm
Meracia sila	0,65 – 0,90 N
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 12,5 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Materiál krytu	Hliník
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023000 12,5
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------