

Garant**Digitálny číselník HCT Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434336 25
GTIN	4062406720162
Trieda položky	41C

Popis**Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer s robustným hliníkovým krytom a **veľmi veľkým** displejom s integrovanými trojfarebnými tolerančnými LED diódami. Úsporný režim a automatické opätovné zapnutie, **absolútny systém**. Min/Max/Delta, tolerancia, koeficient prepočtu, Auto-Off. Prednastavenie rozmeru (Preset) ľubovoľnej hodnoty. Zmena smeru počítania. Vyhotovenie s **Bluetooth 5.0**. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS. Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948, zdvíhacia páčka č. 434212, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910, balenie batérií č. 404310.

Technický opis

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Hrúbka krytu	32,9 mm
Meracia sila	0,65 – 1,15 N
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,001 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,00005 palec
Ø puzdra	59,5 mm
Séria	HCT
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Typ batérií	Gombíkový článok
Rozsah merania	0 - 25 mm
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Kalibrácia	C1
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Materiál krytu	Hliník
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30

023000 30

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100

023010 100

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032