

**Garant****Digitálny číselník Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 25**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 434340 25     |
| GTIN             | 4062406720186 |
| Trieda položky   | 41C           |

## Popis

### Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer s robustným hliníkovým krytom a veľmi veľkým displejom s integrovanými trojfarebnými tolerančnými LED diódami. **S prídavným analógovým displejom a tlačidlami na rýchle nastavenie tolerančných limitov.** Min/Max/Delta, tolerancia, koeficient prepočtu, Auto-Off. Prednastavenie rozmeru (Preset) ľubovoľnej hodnoty. Zmena smeru počítania. Úsporný režim a automatické opätovné zapnutie, absolútny systém.

### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

### Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948, zdvíhacia páčka č. 434212, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910, balenie batérií č. 404310.

## Technický opis

|            |    |
|------------|----|
| Kalibrácia | C1 |
|------------|----|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Rozsah merania                         | 0 - 25 mm             |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032         |
| Zásobovanie energiou                   | Prevádzka s batériami |
| Stupeň ochrany krytom IP               | IP 54                 |
| Odčítanie s možnosťou prepínania       | 0,00005 palec         |
| Ø upínacej stopky h6                   | 8 mm                  |
| Typ batérií                            | Gombíkový článok      |
| Hrúbka krytu                           | 32,9 mm               |
| Odčítanie s možnosťou prepínania       | 0,001 mm              |
| Ø puzdra                               | 59,5 mm               |
| Najväčšia prípustná chyba              | 0,004 mm              |
| Počet obsiahnutých batérií             | 1                     |
| Meracia sila                           | 0,65 – 1,15 N         |
| Norma                                  | Výrobná norma         |
| Odčítanie s možnosťou prepínania       | mm/palce              |
| Rozhranie                              | Rozhranie RS232C      |
| Rozhranie                              | USB rozhranie         |
| Funkcia Preset                         | áno                   |
| Meracia technika                       | digitálna             |
| Materiál krytu                         | Hliník                |
| Druh produktu                          | Odchýlkomer           |

## Služby

|  |            |
|--|------------|
| Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100 | 023010 100 |
| KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30        | 023000 30  |

## Príslušenstvo

Zdvih pre číselník S\_Dial WORK Rozsah merania 25

434212 25

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032