




## Bezpečnostná spojka Stream-Line, Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka): 8mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080279 8
GTIN	7391390419057
Trieda položky	08A

### Popis

#### Prevedenie:

**Ocelové spojky** na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojkám mnoho výhod:

- **Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.**
- **Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.**
- **Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami .**
- **Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2roky.**

**Bezpečnostná spojka eSafe** je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov). Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou.

Prietok: 950 l/min, maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Zodpovedá norme ISO B.

Hadicový adaptér Stream-Line s jednoduchým a efektívnym stlačením hadice pomocou závitovej matice bez hadicovej spony.

#### Použitie:

Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.

#### Upozornenie:

**Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.**

### Technický opis

Hodnota prietoku	950 l/min
Vnútorný Ø prípojky hadice (menovitá šírka)	8 mm

Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Druh produktu	Spojka