



## Bezpečnostná spojka Vonkajší závit, Pripojovací vonkajší závit: 1/4palec



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080276 1/4
GTIN	7391390419064
Trieda položky	08A

### Popis

#### Prevedenie:

**Ocelové spojky** na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojкам mnoho výhod:

- **Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.**
- **Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.**
- **Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami .**
- **Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2roky.**

**Bezpečnostná spojka eSafe** je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov). Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou. Prietok: 950 l/min., maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Zodpovedá norme ISO B.

#### Použitie:

Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.

#### Upozornenie:

**Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.**

### Technický opis

Materiál	ocelová spojka
Pripojovací vonkajší závit	1/4 palec
Hodnota prietoku	950 l/min
Maximálny prevádzkový tlak	16 bar

Druh produktu

Spojka