



Bezpečnostná spojka Vnútorný závit, Pripojovací vnútorný závit: 3/8palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080277 3/8
GTIN	7391390419101
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Ocelové spojky na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojкам mnoho výhod:

- **Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.**
- **Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.**
- **Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami .**
- **Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2roky.**

Bezpečnostná spojka eSafe je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov). Nové, vylepšené ovládanie jednou rukou. Prietok: 950 l/min., maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Zodpovedá norme ISO B.

Použitie:

Pre zvýšenie výkonu, zlepšenie hospodárnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných pneumatických zariadení.

Upozornenie:

Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.

Technický opis

Hodnota prietoku	950 l/min
Materiál	ocelová spojka
Pripojovací vnútorný závit	3/8 palec
Maximálny prevádzkový tlak	16 bar

Druh produktu

Spojka