



## PU špirálová hadica 1/4 palca s bezpečnostnou ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm, využitelná dĺžka hadice: 6m



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080248 6
GTIN	7391390141897
Trieda položky	08A

### Popis

#### Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolná voči teplotám od -20/+ 60 °C. Maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Zodpovedá norme ISO B.

#### Upozornenie:

Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.

### Technický opis

Vnútorňý Ø hadice	8 mm
maximálny tlak pri roztrhnutí	35 bar
Pripojenie rýchlospojka	1/4 palec
Vonkajší Ø hadice	12 mm
využitelná dĺžka hadice	6 m
Materiál	PU špirálová hadica
Pripojenie vsuvky so zástrčkou	1/4 palec
Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Farba	modrá

Druh produktu

Hadica

**Príslušenstvo**Vsuvka s vonkajším závitom5-dielna súprava Pripojovací  
vonkajší závit 1/4

080300 1/4

Bezpečnostná spojkaVonkajší závit Pripojovací vonkajší  
závit 1/4

080276 1/4