



PU špirálová hadica 1/4 palca s bezpečnostnou ocelovou spojkou eSafe Ø 8×12 mm, využitelná dĺžka hadice: 8m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080248 8
GTIN	7391390137609
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolná voči teplotám od -20/+ 60 °C. Maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Zodpovedá norme ISO B.

Upozornenie:

Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.

Technický opis

Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Pripojenie vsuvky so zástrčkou	1/4 palec
využitelná dĺžka hadice	8 m
Vonkajší Ø hadice	12 mm
Pripojenie rýchlospojka	1/4 palec
Farba	modrá
Materiál	PU špirálová hadica
Vnútorň Ø hadice	8 mm
maximálny tlak pri roztrhnutí	35 bar

Druh produktu

Hadica

Príslušenstvo

Vsuvka s vonkajším závitom5-dielna súprava Pripojovací vonkajší závit 1/4

080300 1/4

Bezpečnostná spojkaVonkajší závit Pripojovací vonkajší závit 1/4

080276 1/4