



## PU špirálová hadica 1/2 palca s bezpečnostnou ocelovou spojkou eSafe Ø 11×16 mm, využitelná dĺžka hadice: 8m



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080249 8
GTIN	7391390305473
Trieda položky	08A

### Popis

#### Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolná voči teplotám od -20/+ 60 °C. Maximálny prevádzkový tlak 16 barov. Zodpovedá norme ISO B.

#### Upozornenie:

Séria CEJN 310 je vhodná pre trhy Beneluxu, Francúzska, Severnej Ameriky a Nórska.

### Technický opis

maximálny tlak pri roztrhnutí	35 bar
Pripojenie vsuvky so zástrčkou	1/2 palec
Materiál	PU špirálová hadica
Vonkajší Ø hadice	16 mm
Pripojenie rýchlospojka	1/2 palec
využitelná dĺžka hadice	8 m

Vnútorný Ø hadice	11 mm
Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
Farba	modrá
Druh produktu	Hadica

## Príslušenstvo

Bezpečnostná spojka Vonkajší závit Pripojovací vonkajší závit 1/2

080276 1/2